

INTERFAZ USB PARA DATALOGGER LOGTAG

125,00€ I.V.A. no incluido



Base usb y software para la transferencia de datos de LogTag. Acepta todos los registradores LogTag sin USB integrado. Diseñado para altos niveles de uso, ya que puede soportar 10.000 ciclos de inserción. El software puede soportar una interfaz de horquillas múltiples simultáneamente.

SKU: LTI-HID

Categorías: [Congeladores](#), [Instrumentación General](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Base usb y software para la transferencia de datos de LogTag. Acepta todos los registradores LogTag sin USB integrado. Diseñado para altos niveles de uso, ya que puede soportar 10.000 ciclos de inserción. El software puede soportar una interfaz de horquillas múltiples simultáneamente.

La nueva base de interfaz USB de escritorio LTI-HID utiliza controladores de interfaz integrados en

todas las versiones del sistema operativo Windows actualmente compatibles, por lo que ya no es necesario instalar controladores propietarios.

El LTI-HID es compatible con todos los productos de grabación LogTag® estándar con 3 pines de contacto plateados en la caja posterior inferior. Utiliza la disposición de contacto de resorte probada y confiable de su antecesor el LTI / USB. El LTI-HID incorpora una toma micro USB para la conexión a una computadora.

Dispone de 2 indicadores en la parte superior (rojo y verde) que identifican las acciones de la interfaz en cada momento.

Funcionamiento sencillo

- Cuando se inserta un registrador, el indicador verde se apaga, el indicador rojo se enciende y permanece encendido mientras el registrador y el software intercambian información (por ejemplo, durante la descarga de datos o la configuración del registrador). Cuando se completa el intercambio de datos, el indicador verde parpadea para mostrar que ahora se puede quitar el registrador o se puede iniciar un mayor intercambio de datos (por ejemplo, iniciar el proceso de configuración después de una descarga automática).
- Cuando se retira el registrador, el indicador verde se enciende nuevamente y señala que la interfaz está lista para recibir el próximo registrador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo del Producto	LTI-HID
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 a +60 ° C
Rango de temperatura de almacenamiento	-40 a +70 ° C
USB estándar	2,0
Ambiental	IP 50 (Clasificado solo para uso en interiores)
Compatibilidad de software	LTA 2.9r2, LTA 3.0r8, LTX 1.1r1 LogTag en línea
Indicadores	LED verde 'Actividad'. LED rojo "Ocupado / Error"
Fuente de alimentación	Alimentado desde computadora
Talla	45 mm (h) x 85 mm (w) x 71 mm (d), excluyendo cable.
Peso	74 g, sin cable
Material de la Caja	Polycarbonato, ABS
Conexión	Micro USB
Certificaciones	Cumple con FCC, CE y RoHS
Accesorios	Cable USB de 1,0 m



akralab
one point, all solutions.