

Congelador vertical con aire reforzado



Modelo CVF/1800-25-AF

- Controlador de temperatura con pantalla digital.
- Temperatura de trabajo de -14°C a -25°C (CVF 1800/25/AF).
- Ventilación de la cámara por sistema de aire forzado de gran volumen.
- Sonda de temperatura Pt 100 con resolución de 0,1°C.
- Alarmas: acústica y visual para temperatura máxima y mínima, fallo de tensión y rotura de sonda alimentadas por batería.

Modelo CVF/1800-25-AF

- Controlador de temperatura con pantalla digital.
- Temperatura de trabajo de -14°C a -25°C (CVF 1800/25/AF).

- Ventilación de la cámara por sistema de aire forzado de gran volumen.
- Sonda de temperatura Pt 100 con resolución de 0,1°C.
- Alarmas: acústica y visual para temperatura máxima y mínima, fallo de tensión y rotura de sonda alimentadas por batería.

Especificaciones Técnicas

- Iluminación interior en los modelos con puerta de cristal.
- Ventilador de gran volumen en el interior de la cámara para circulación forzada del aire.
- Panel de control con acceso mediante código de seguridad.
- Puerta cristal (ver tabla), según modelo.
- Puertas de fácil apertura, con posibilidad de apertura a derecha o izquierda (indicar al pedido, ajuste en fábrica).
- Puerta con cerradura de seguridad.
- Aislamiento de 60 mm, en poliuretano inyectado de alta densidad, libre de CFC y HCFC.
- Gases refrigerantes libres de CFC y HCFC biodegradables.
- Compresor hermético muy silencioso, montado sobre amortiguadores para disminuir el ruido <48dB.
- Cámara interior y chasis exterior construido en acero inoxidable AISI304.
- Marco de la puerta calefactado, para evitar la formación de hielo en las juntas asegurando la estanqueidad.
- Controlador de temperatura con pantalla digital.
- Temperatura de trabajo de -14°C a -25°C (CVF 1800/25/AF).
- Ventilación de la cámara por sistema de aire forzado de gran volumen.
- Sonda de temperatura Pt 100 con resolución de 0,1°C.
- Alarmas: acústica y visual para temperatura máxima y mínima, fallo de tensión y rotura de sonda alimentadas por batería.

- Sello magnético perimetral doble con juntas.
- Estantes regulables en altura fabricados con varilla de acero plastificado.
- Evaporador con desescarche automático.
- Pies frontales regulables en altura.
- Tratamiento tropicalizado que permite trabajar a temperatura ambiente hasta 38°C y un 85-90% de H.R.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Registrador circular de temperatura para 7 días, alimentado por batería independiente; trabaja aún fallando la tensión.
- Alarma de puerta abierta con temporizador.
- Sistema de comunicación mediante RS 485/232.
- Salida libre de potencial para conexión con alarma remota.
- Interruptor de apagado de alarma con llave de seguridad.
- Interruptor de encendido principal con llave de seguridad.
- Software de comunicación.
- Data loggers.
- Juego de 4 ruedas.
- Puerta con cristal triple calefactada.
- Pasamuros para sondas y conexiones eléctricas externas.

Categories: Congeladores, Instrumentación General