

DENSITOMETRO PORTÁTIL DENSITO™



Densitómetro portátil para medición de densidad en cualquier lugar, con interfaz tipo Smartphone para medidas por operarios de manera intuitiva, ergonómica y con display visible desde cualquier ángulo.

SKU: 30330857

Categorías: [Instrumentación para Microbiología](#), [Microbiología](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuevos densitómetros portátiles de mano con interfaz tipo Smartphone para medidas por operarios, sin necesidad de entrenamiento, de manera intuitiva, ergonómica, para zurdos o diestros, con gran display visible desde cualquier ángulo.

Características Básicas

- **Medición de la densidad en cualquier lugar.** Para ser verdaderamente portátil, un instrumento debe poder usarse en todas partes: con la brillante pantalla a color de Densito, se obtiene una visibilidad excelente. Se pueden realizar muchas mediciones secuenciales con facilidad, gracias al diseño ligero y ergonómico del instrumento.
- **Resultados en segundos.** Para realizar una medición con Densito, se sumerge el tubo de muestra directamente en la muestra. El resultado proporciona una precisión de hasta tres decimales y se obtiene al instante.
- **Muestreo automático.** Gracias a la bomba de muestreo integrada, el llenado y el vaciado de la célula de medición se realiza de forma completamente automática con solo pulsar un botón. Se puede ajustar la velocidad de muestreo según la tarea que se esté realizando y la muestra sobre la que se esté llevando a cabo.
- **Gestión de datos mejorada.** Se pueden almacenar hasta 1100 resultados en el densitómetro. Los resultados se pueden visualizar y filtrar, además, se pueden crear gráficos para controlar las muestras todo el tiempo y los informes se pueden imprimir desde el software o directamente desde el instrumento.

Especificaciones técnicas de Density2Go

	Densito y DensitoPro
Rango de medición de la densidad (g/cm ³)	0,000-3,000
Precisión de la densidad (g/cm ³)	± 0,001
Repetibilidad de la densidad (g/cm ³)	± 0,0005
Intervalo de temperatura de la muestra (°C)	0-50
Intervalo de temperatura ambiente (°C)	Densito: -10-50 DensitoPro: 0-50
Almacenamiento de resultados	1100

	Densidad
	Gravedad específica Etanol (alcohol) Brix API2)
Magnitudes que se pueden medir *1)	Baumé H2SO4 Plato Grados de alcohol (EE. UU. e IP) Concentración definida por el usuario
Idiomas	Inglés, chino, alemán, español, francés, italiano, portugués, indonesio, coreano, polaco, ruso, tailandés y turco
Opciones de exportación y generación de informes	Impresora Software para PC EasyDirect
Lector de códigos de barras y RFID	Solo en DensitoPro

1) Algunas magnitudes se pueden adaptar y compensar a temperaturas específicas. Para más información consulte la ficha técnica.

2) Entre los que se incluyen el petróleo crudo, los productos refinados y los lubricantes.