

## ESTUFA DESECCIÓN SERIE 631 PLUS

651,00€ - 1.147,13€ I.V.A. no incluido

1



Estufas de desecación para el secado de muestras y desinfección de materiales entre otras aplicaciones.

---

**SKU:** N / A

**Categorías:** [Estufas](#), [Instrumentación General](#)

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Capacidad
	JBD004	1.125,00€ I.V.A. no incluido				125 Litros
	JBD003	925,00€ I.V.A. no incluido				65 Litros
	JBD002	1.147,13€ I.V.A. no incluido				45 Litros
	JBD001	1.011,68€ I.V.A. no incluido				30 Litros
	JBD009	651,00€ I.V.A. no incluido				18 Litros

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estufas de desecación Nahita de gran aplicación en laboratorios de investigación, hospitales e industria para el secado de muestras y desinfección de materiales entre otras aplicaciones. Están fabricadas en acero pintado y secado al horno, presentan un recinto interior de acero inoxidable de fácil limpieza y una puerta con ventana de doble cristal que permite controlar exteriormente la evolución de las muestras en todo momento. Disponen de regulación digital de la temperatura y el tiempo de funcionamiento que permiten un control preciso de los procesos mencionados.

### Características Generales

- Diseño actual y funcional destinado a extraer el máximo rendimiento al equipo.
- Mueble exterior metálico recubierto de epoxi e interior en acero inoxidable de una gran resistencia a ácidos y agentes corrosivos, de muy fácil limpieza.
- Puerta con ventana de doble cristal para control externo sin variaciones de la temperatura en la cámara interior.
- Suministradas con bandejas de rejilla (2 unidades) regulables en altura, lo que proporciona una gran flexibilidad de uso al equipo permitiendo introducir frascos y recipientes de diverso tamaño.
- Disponible en volúmenes de 18, 30, 45, 65 y 125 Litros.

### Características Técnicas

- Sistema de circulación de aire por convección natural (Serie 631 Plus) o convección forzada con interruptor de control (Serie 632 Plus).
- Panel de mandos en la parte inferior con teclado y pantalla digital, con interruptor general de encendido retroiluminado.
- Patas regulables para facilitar la instalación y nivelación de la estufa.
- Sistema de protección frente a sobrecalentamiento con alarma visual y acústica.



**akralab**  
one point, all solutions.

Estufa Desección serie 631 PLUS

<https://www.akralab.es/producto/estufa-deseccion-serie-631>

-plus/

1



**akralab**  
one point, all solutions.

Estufa Desección serie 631 PLUS  
<https://www.akralab.es/producto/estufa-deseccion-serie-631-plus/>



**akralab**  
one point, all solutions.

Estufa Desección serie 631 PLUS  
<https://www.akralab.es/producto/estufa-deseccion-serie-631-plus/>