

KIT ALARMA DE NEVERA LOGHUB-4

200,00€ I.V.A. no incluido



Conjunto compuesto por receptor DS-RE4000 y transmisor DS-TR3301 con sonda externa de 100 cm NTC 10K Ω , -30,0 ... 60,0°C), soportes, cable Ethernet, 2 pilas AAA y manual (App, descargable gratuitamente). Funciona por radio y por conexión wi-fi remitiendo las temperaturas al Smartphone, a través de la mensaje a la app y también alarmas personalizadas.

Referencia: DS-LOGHUB-4

SKU: DS-LOGHUB-4

Categorías: [Congeladores](#), [Instrumentación General](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sonda para el interior de la nevera, con cable flexible y pisable por el fuelle de la puerta, sin necesidad de pasamuros. Toda la información y alarmas sin cables, donde sea y cuando sea. LogHUB-4 funciona a modo de registrador de datos o data logger, permitiéndole ver en tiempo real, los datos de temperatura y humedad desde cualquier parte del mundo, recibir alarmas y exportar el historial de datos en una hoja Excel.

<https://www.youtube.com/watch?v=xxqljGbYRj0>

Características

- App gratuita (IOS y ANDROID), simple y de muy fácil uso. Más de un usuario podrá estar viendo todos los datos en su dispositivo.
- Datos cada 7 minutos.
- Cada receptor puede conectarse hasta con 50 transmisores.
- Nombres personalizables para cada uno de los transmisores conectados.
- Transmisión hasta 100 metros en campo libre.
- Límites de alarma 100% ajustables.
- Notificación “Push” en el dispositivo, si se excede el límite de alarma y quedando registrada en el histórico.
- Recepción de datos en cualquier lugar del mundo con conexión a Internet.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Transmisor 3301	Receptor 4000
Sonda Interna		
Escala de temperatura	-	-
Resolución / Precisión	-	-
Escala de humedad	-	-
Resolución / Precisión	-	-
Sonda Externa (NTC 10KW)		
Escala de temperatura	-30,0 ... 60,0°C	-

Resolución / Precisión	0,1º / ±1ºC	-
Intervalo de transmisión	7 minutos	-
Longitud cable sonda externa	100 cm	-
Datos en el servidor	90 días	-
Conexión	Radio (con el receptor)	Ethernet (LAN)
Pantalla	No	No
Datos exportables	No	-
Alimentación	2 x 1,5V AAA	20V - 100mA (Transformador incluido)
Dimensiones (mm) (Largo x Fondo x Alto)	41 x 21 x 129	40 x 28 x 103
Peso	53g	62g
Cat. nº	DS-TR3301	DS-RE4000

PRESENTACIÓN

El set LogHUB-4 está compuesto por un receptor DS-RE4000, un transmisor DS-TR3301 con sonda externa de 100 cm (NTC 10KΩ, -30,0 ... 60,0ºC), soportes, cable Ethernet, 2 pilas AAA y manual (App, descargable gratuitamente)