

Teñidor Cromatec I alta productividad



Sistema de tinción flexible y de alta productividad que permite estar trabajando con 20 cestillos de portaobjetos a la vez, y con 5 cestillos de carga y 5 de descarga, lo que lo acerca a un teñidor de trabajo en continuo.

Marca: Slee

Cromatec™ es un dispositivo de tinción flexible y de alta productividad. Es el único que permite estar trabajando con 20 cestillos de portaobjetos a la vez, y con 5 cestillos de carga y 5 de descarga, lo que lo acerca a un teñidor de trabajo en continuo.

La posibilidad de programar tiempos de incubación personalizados para cada cubeta lo dotan de una gran flexibilidad.

Las estaciones de lavado son libremente seleccionables entre todo el array de cestillos.

Estos rasgos favorecen que una estación de tinción lineal pueda ser finalmente más productiva que una estación multiprotocolo.

Características

- Hasta 6 estaciones de lavado con suministro controlado de agua
- Sistema Inteligente de Gestión de reactivos, para una máxima y sólida calidad de la tinción
- Extracción de vapores con filtro de carbón integrada, o bien vía conexión a un sistema de extracción externo o del edificio
- SAI integrado
- Conectividad vía dispositivos Smart (Android e IOS) para monitorización del proceso
- Nivel de Ruido muy reducido

- Iluminación LED Integrada en el área de trabajo
- Fácil manejo a través de la pantalla táctil de 7"

Accesorios opcionales

- Adaptador para cestillos de Sakura (ref. 41000900)
- Más adaptadores bajo demanda

Especificaciones técnicas

Número de estaciones	20
Capacidad de los cestillos	30 portas
Capacidad de Carga	20 cestillos de portas
Productividad	Hasta 1800 portas/hora
Volumen de cestillo lavado/tinción	400ml
Numero de cestillos de lavado	Hasta 6
Estaciones de carga/descarga	5 cestillos
Programas	20 programas con hasta 20 etapas
Período de Incubación	5 segundos hasta 1 hora
Caudal de expulsión de gases	Hasta 200m ³ /hora con una conexión trasera de diámetro nominal 100mm
Autonomía del SAI integrado	4 horas
Conexión Eléctrica	220V 50Hz
Dimensiones (ancho x prof x alt)	1560 x 640 x 620mm
Peso	110 Kg

[button

link="https://www.slee.de/en/wp-content/uploads/sites/2/2024/10/Manual_Cromatec_I_II_2024-10-008.00_EN.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"]

Manual Instrucciones Teñidor Cromatec I[/button]

SKU: 17000000

Categories: Anatomía Patológica, Equipos de Histología y trazabilidad